

# Conductor de legatura SBOA-K20CP-WS

Cod: 548823

FESTO

pentru sisteme de camera SBOI-Q-... si SBOC-Q-...



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
Caracteristica cablu	potrivit pentru lant de remorcare
Domeniul tensiunilor de operare DC	$\leq 60$ V
tip de protectie	IP65 IP67 conform IEC 60529
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 80 °C
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
racord electric	fisa dreapta / doze drepte
structura cablului	2x0,24+2x0,34+0,49
diametrul cablului	5,5 mm
lungimea cablului	2 m
tip fixare	cu piulita olandeza
culoare invelis cablu	gri deschis
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	alama PUR nichelat
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PUR
informatii material conectori	Bronz / alama aurit