


# Controller pozitia finala CPX-CMPX-C-1-H1

Cod: 548931

FESTO

pentru modulul electric CPX.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Dimensiuni l x L x l	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnostic	Diagnoza orientata spre module Prin afisarea locala pe 7 segmente
Numar maxim de module	10
Afisare	Display cu sapte segmente
elemente de deservire	3 taste
Domeniul tensiunilor de operare DC	18 ... 30 V
Gama tensiune DC	20 ... 30 V
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Tensiune nominala DC	24 V
Consum de curent la tensiune nominala de operare	80 mA
Curent de sarcina permis	2,5 A
Rezistenta continua la soc conform DIN/IEC 68 partea 2-29	testat la gradul de severitate 2
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Umiditatea relativa a aerului	5 - 95 % nu condenseaza
Tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
Rezistenta la vibratii conform DIN/IEC 68 partea 2-6	testat la gradul de severitate 2
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	140 g
Axe pe rand	1
Numarul sirurilor de axe	1
Conectare electrica la interfata de control	Priza M9 5 pini
Lungimea cablului	<= 30 m
Interfata de control	digital CAN bus cu protocol Festo Rezistor terminal integrat
Materialul carcasei	ranforsat PA