


Interfata electrica VABE-S6-1LF-C-A4-E

Cod: 549042

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Interfata Fieldbus	Priza M12x1/4 pini Stecher, M12x, 4 pini
Numarul maxim de bobine de ventil	4
Numar de slaves la un aparat	1
Numarul maxim de iesiri	4
Numarul maxim de intrari	4
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 90 %
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	850 g
Conectare electrica	Fieldbus prin CPX
Domeniu de adresare	1 ... 31 (0) reglare prin adresarea interfetei AS
Izolarea galvanica interfata Fieldbus	optocuplor
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR PUR
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune PA