


Capac VAEM-S6-C-S10-R5

Cod: 549049

FESTO

pot fi conectate pana la 20 ventile monostabile sau 10 bistabile.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Numarul maxim de pozitii de ventile	10 cu ventile bistabile 20 cu ventile monostabile
Curent total maxim	10 A
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	230 g
Numar conexiuni electrice	10
Conectare electrica	5 pini M12 stecher
Materialul carcasei	PA