



Placa regulator VMPA2-B8-R7C2-C-06

Cod: 549114

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Latime	21 mm
pozitie instalare	Oricare
Conectare pneumatica verticala	Regulator de presiune pentru portul 4, reversibil
Funcție de regulator	Presiune de iesire constanta cu aerisire secundara
Selectare manometru	posibil
Domeniu reglare presiune	0,5 ... 6 bar
presiune de intrare 1	0,5 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Cuplu de strangere maxim	0,65 Nm
Greutate produs	180 g
Metoda de fixare pentru aranjare verticala	Pe placa de racordare
Racord manometru	cu clema de fixare
Indicatie material	conform RoHS
Materialul panoului de control	PA
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei regulatorului	PA