



# Amplificator de presiune DPA-40-D

Cod: 549396

FESTO

pentru a crea presiuni ridicate.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru piston	40 mm
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Multiplicator de presiune cu piston dublu
Afisarea presiunii	Pentru filet G1/8
presiune de iesire 2	5 ... 16 bar
presiune de operare	2 ... 8 bar
Domeniu reglare presiune	4 ... 16 bar
presiune de intrare 1	2,5 ... 8 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	5 ... 60 °C
Temperatura mediului	5 ... 60 °C
Greutate produs	1.500 g
tip fixare	cu filet interior
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Conexiune pneumatica 3	M7
Indicatie material	conform RoHS