



Amplificator de presiune DPA-100-D

Cod: 549398

FESTO

pentru a crea presiuni ridicate.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| Diametru piston | 100 mm |
| pozitie instalare | Oricare |
| Structura constructiva | Multiplicator de presiune cu piston dublu |
| Afisarea presiunii | Pentru filet G1/8 |
| presiune de iesire 2 | 4 ... 16 bar |
| presiune de operare | 2,5 ... 8 bar |
| Domeniu reglare presiune | 5 ... 16 bar |
| presiune de intrare 1 | 2 ... 8 bar |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:3:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere imposibila |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de depozitare | 5 ... 60 °C |
| Temperatura mediului | 5 ... 60 °C |
| Greutate produs | 13.000 g |
| tip fixare | cu filet interior |
| Conexiune pneumatica 1 | G1/2 |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/2 |
| Conexiune pneumatica 3 | G1/2 |
| Indicatie material | conform RoHS |