


Numarator CCES-P-C8-E

Cod: 549403

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Structura constructiva	Contor electric cu baterie
Tip de revenire	buton manual sau semnal electric
Afisare	8-cifre
Frecventa de numarare maxima	7,5 kHz
Frecventa de numarare maxima atenuata	30 Hz
Durata minima a impulsului pentru actionare	15 ms
Durata minima a impulsului pentru revenire	15 ms
Valoarea superioara a oscilatiei DC	5 ... 30 V
Alimentare cu tensiune	baterie cu litiu
Valoarea inferioara a oscilatiei DC	< 0,7 V
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementărilor UK privind EMC
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 50 °C
Greutate produs	30 g
Setarea intrarilor de numarare	latura negativa 30Hz
Intrare numarare	programabil
tip fixare	Montare pe panou frontal
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	PC