


# Regleta de conectare VABM-C7-12M-G18-6

Cod: 549643

FESTO

pentru ventil VOVG, cu pilotare auxiliara interna.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Numarul maxim de pozitii de ventile	6
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Greutate produs	162 g
Conexiune pneumatica 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	M7
Conexiune pneumatica 3	G1/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de baza	Aliaj de aluminiu forjat