


# Priza MSSD-N

Cod: 550067

★ Gama de produse standard

pentru bobine MD-2/2-... si MH-2/2-...

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	EN 175301-803
Priza de cablu	in unghi
Greutate produs	30 g
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Oglinda de conectare tip A conform EN 175301-803
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	Pe ventil magnetic cu surub central M3
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	clema cu insurubare
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 24 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	0 ... 250 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	16 A
Fiting de cablu	M20x1,5
Diametrul cablului	8 ... 10 mm
Sectiunea transversala a conductorului	1,5 mm <sup>2</sup>
Tip de protectie	IP65
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-25 ... 80 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	ranforsat PA
Culoare carcasa	negru
Materialul suruburilor	otel
Materialul etansarilor	VMQ