



# Combinatie de unitati de preparare aer MSB4N-1/4:C3J3D7A1F3-WP

Cod: 550487

FESTO

format din ventil on-off, filtru regulator, ventil on-off, ventil soft start, modul de ramificare cu releu de presiune fara indicare, placa de fixare pe perete. Presiune maxima la iesire 9 bar, filtru 5 µm, cu manometru, cu buton blocabil, pahar si pahar protectie din plastic, purjare manuala, directie curgere de la stanga la dreapta.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare   |
|---|---|
| marime de fabricatie                                | 4   |
| serie   | MS  |
| Blocare regulator                                   | Buton rotativ cu opritor<br>cu accesorii care pot fi inchise  |
| pozitie instalare                                   | vertical +/- 5°   |
| Finetea filtrului                                   | 5 µm  |
| purjare   | rotativ manual  |
| Structura constructiva                              | Modul de ramificare<br>ventil de start<br>Releu de presiune<br>ventil on-off<br>Filtru regulator cu manometru<br>lubrifiant standard cu ceata de ulei |
| Functie de regulator                                | Presiune de iesire constanta<br>cu compensare a presiunii initiale<br>cu aerisire secundara<br>cu debit invers  |
| Protectie pahar                                     | pahar de protectie din material plastic   |
| Afisarea presiunii                                  | cu manometru  |
| presiune de operare                                 | 4,5 ... 10 bar  |
| Domeniu reglare presiune                            | 4 ... 9 bar   |
| Debit nominal                                       | 700 l/min   |
| Caracteristica bobina                               | 24 V DC: 1.8 W  |
| mediu de operare                                    | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaze inerte  |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)  |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                | 2 - Rezistenta moderata la coroziune  |
| Conformitatea PWIS                                  | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura de depozitare                           | -10 ... 60 °C   |
| Food-safe   | Vedeti informatiile suplimentare despre material  |
| Clasa de puritate a aerului la iesire               | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4]   |
| Temperatura medie                                   | -10 ... 50 °C   |
| Temperatura mediului                                | -10 ... 50 °C   |
| Greutate produs                                     | 2.200 g   |
| tip fixare  | cu accesorii  |
| Conexiune pneumatica 1                              | 1/4 NPT   |
| Conexiune pneumatica 2                              | 1/4 NPT   |
| Conexiune pneumatica 3                              | G1/4<br>1/4 NPT   |
| Materialul carcasei                                 | Aluminiu turnat sub presiune  |
| Materialul paharului                                | PC  |