



cablu motor NEBM-S1G15-E- -LE6

Cod: 550747

FESTO

potrivit pentru motor pas cu pas EMMS-ST-...



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|-----------------------------------|
| Caracteristica cablu | potrivit pentru lant de remorcare |
| Domeniul tensiunilor de operare DC | 0 ... 72 V |
| tip de protectie | IP65 |
| Nota cu privire la gradul de protectie | in stare montata |
| temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile | -5 ... 70 °C |
| temperatura mediului | -30 ... 70 °C |
| Raza de curbura, instalatie flexibila de cablu | >= 70 mm |
| Conexiune electrica 1, functie | camp magnetic lateral redus |
| Conexiune electrica 1, tipul conexiunii | doza |
| Conexiune electrica 1, iesirea cablului | drept |
| Conexiune electrica 1, design | in unghiuri |
| Conexiune electrica 1, tehnica de conectare | Sub-D |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire | 15 |
| Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate | 10 |
| Conexiune electrica 2, functie | pe partea de comanda |
| Conexiune electrica 2, tipul conexiunii | cablu |
| Conexiune electrica 2, tehnica de conectare | capat deschis |
| Conexiune electrica 2, numar de pini/fire | 7 |
| Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate | 6 |
| capete conductor de cablu | bucsa de capat pentru conductor |
| structura cablului | 7x0,5 ecranat |
| diametrul cablului | 8 mm |
| lungimea cablului | 1 ... 25 m |
| sectiunea transversala a conductorului | 0,5 mm ² |
| Identificarea cablului | fara suport pentru eticheta |
| culoare invelis cablu | gri |
| indicatie material | conform RoHS |
| informatii referitoare la material pentru invelis de cablu | TPE-U(PUR) |