


Kit axial EAMM-A-F37-60G

Cod: 550944

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	8,2 Nm
Greutate produs	350 g
Cod interfata actuator	F37
Cod interfata, intrare motor	60G
Indicatie material	conform RoHS