


# Kit axial EAMM-A-F80-120G

Cod: 550953

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	92 Nm
Greutate produs	2.730 g
Cod interfata actuator	F80
Cod interfata, intrare motor	120G
Indicatie material	conform RoHS