

Tub material plastic PEN-6X1-RT

Cod: 551475

FESTO

Tuburi cu diametru exterior standard, pentru conectori QS, CN si CK, polietilena (nu se utilizeaza in industria alimentara).



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	6 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	26 mm
Diametru interior	4 mm
Raza minima de incovoiere	13,5 mm
Proprietatile tuburilor	Suitable for energy chains
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 10 bar
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-13,775 ... 145 psi
Indicatii privind presiunea de operare	Apa: max. 0,6 MPa la 0 - 50 °C
Aprobare	TÜV
Departament eliberare certificate	B 013277 0506 00
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichid, fara gheata)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
clasa de curatenie a incaperii	Acest produs este un obiect static, generarea activa de particule nu este posibila atunci cand este utilizat in mod corespunzator. Curatati produsul inainte de a-l utiliza intr-un mediu de camera curata si asigurati instalarea corecta.
Temperatura mediului	-30 ... 60 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,01477 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 6 mm pentru stut cu diametrul interior de 4 mm cu piulita pentru stut cu diametru interior 4 mm
Culoare	rosu
Duritate Shore	D 52 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	PE