


Conector FBS-RJ45-PP-GS

Cod: 552000

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	30 mm
Inaltime	72 mm
Lungime	22 mm
Greutate produs	60 g
nota privind interfata Fieldbus	PROFINET
Specificatii cablu Ethernet	Tip: CAT.5 Diametrul individual al firului: maxim 1,6 mm 0.13 - 0.36 mm ² , 7-fire 0.13 - 0.36 mm ² , 1-fir
Protectia contra contactului direct si indirect	Protectie de joasa tensiune cu deconectare in siguranta (PELV)
Diametru cablu permis	5 ... 8 mm
Tip de protectie	IP65 IP67 conform IEC 60529
Temperatura mediului	-40 ... 70 °C
Temperatura de depozitare	-40 ... 70 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune nichelat
Materialul etansarilor	NBR
Materialul contactului electric	Aliaj de cupru nichelat si aurit