

Aparat de comanda CDSA-D1-VX

Cod: 552103

Produs in retragere de pe piata

pentru controlor multi-axe CMXR-C1

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
lungimea max. a cablului de racordare	20 m
Memorie utilizator	256 Mbyte
Numar taste functiuni	31
Numar culori	64 k
Numar de sistem LEDs	4
Afisare	culoare TFT
Proprietati afisaj	Touchscreen
Dimensiune afisaj	6,5"
elemente de deservire	2 taste de acceptare Stop de urgenta
Baterie back-up	da
Domeniul tensiunilor de operare DC	19 ... 30 V
Rezolutie afisaj	VGA, 640x480 Pixel
consum de curent la tensiune nominala de operare	0,4 A
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
umiditatea relativa a aerului	5 - 95 % nu condenseaza
tip de protectie	IP65
temperatura mediului	0 ... 50 °C
greutate produs	1.250 g
interfata USB	da
interfata Ethernet	RJ45 10/100 MBd 2. Interfata Ethernet, optic 10 MBd
indicatie material	contine substante cu LABS conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	ABS
arie de aplicatii	numai cu CMXR-C1