


Amortizor de zgomot UOS-1

Cod: 552252

FESTO

pentru conectarea cu ventil de exhaustare presiune-/aer MS6-SV
(ventil de siguranta).



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Tip de etansare la fusul cu insurubare	fara etansare
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Amortizor de zgomot deschis
Presiune de operare Mpa	0 ... 1 MPa
presiune de operare	0 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:--]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nivel presiune zgomot	75 dB(A)
Temperatura mediului	-10 ... 50 °C
tip fixare	cu filet exterior
Greutate produs	200 g
Conexiune pneumatica	G1
Materialul insertiei amortizorului	PE
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	POM
Materialul bucsei	Aliaj de aluminiu forjat