



Ventil parghie cu rola RWB-3-1/8

Cod: 552432

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	3/2 inchis, monostabil
tip de actionare	mecanic
Debit nominal	120 l/min
presiune de operare	3,5 ... 8 bar
Structura constructiva	Scaunul pistonului
Deschidere nominala	3,5 mm
Tip de comanda	pilotat
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
forta de actionare	3,1 N
Greutate produs	160 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Conexiune pneumatica 3	G1/8
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat