

Conector multipol NECA-S1G9-P9-MP3

Cod: 552703

FESTO

necesar pentru ventil MS6-SV cu soft start si exhaustare rapida



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	cu orificiu
Greutate produs	60 g
Conexiune electrica 1	Priza, sub-D, 9 pini
Conexiune electrica 2	Cleme cu surub, 9 pini
Domeniul tensiunilor de operare DC	21,6 ... 26,4 V
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	1 A
Diametru cablu permis	5 ... 10 mm
Sectiune transversala racord	0,34 ... 1 mm ²
Indicatii pentru sectiunea transversala a racordului	0.34-0.5 mm ² cu bucsa de capat pentru conductor
Tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Umiditatea relativa a aerului	95 % nu condenseaza
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Materialul carcasei	ranforsat PA
Materialul piulitei de legatura	Alama
Materialul suruburilor	otel
Materialul etansarilor	NBR