

Cablu fibra optica SOOC-DS-P-M3-1-R10

Cod: 552804

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

[adecvat pentru unitati cu fibre optice SOE4.](#)

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2022. [Vezi Support Portal pentru produse alternative.](#)

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Indicatie material	conform RoHS
Metode de masurare	Senzor reflex
diametru minim obiect	0,05 mm
Cablu din fibra optica - caracteristici speciale	precizie
Raza de actiune	12 mm
Temperatura mediului	-55 ... 70 °C
dimensiune cap	M3
Lungime cablu fibra optica	1 m
Raza minima de incovoiere	10 mm
Cuplu de strangere maxim	1 Nm
diametru exterior	1,25 mm
Materialul carcasei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul fibrei optice	PE
Tip de protectie	IP66
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III