

Cablu fibra optica SOOC-DS-Q-2-R25


Cod: 552811

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

[adecvat pentru unitati cu fibre optice SOE4.](#)

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2022. [Vezi Support Portal pentru produse alternative.](#)

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Indicatie material	conform RoHS
Metode de masurare	Fix-focus
diametru minim obiect	0,1 mm
Cablu din fibra optica - caracteristici speciale	Fix-focus
Raza de actiune	2 ... 10 mm
Temperatura mediului	-55 ... 70 °C
dimensiune cap	Dreptunghi 13x19,6x5 mm
Lungime cablu fibra optica	2 m
Raza minima de incovoiere	25 mm
diametru exterior	2,2 mm
Materialul carcasei	ABS
Materialul fibrei optice	PE
Tip de protectie	IP66
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III