


# Cablu fibra optica SOOC-TB-M4-1-R25

Cod: 552814

FESTO

adecvat pentru unitati cu fibre optice SOE4.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Indicatie material	conform RoHS
Metode de masurare	bariera luminoasa
diametru minim obiect	0,35 mm
Cablu din fibra optica - caracteristici speciale	standard
Raza de actiune	400 mm
Temperatura mediului	-55 ... 70 °C
dimensiune cap	M4
Lungime cablu fibra optica	1 m
Raza minima de incovoiere	25 mm
Cuplu de strangere maxim	2 Nm
diametru exterior	2,2 mm
Materialul carcasei	Aliaj de cupru PVC nichelat
Materialul fibrei optice	PE
Tip de protectie	IP66
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III