


# Cablu fibra optica SOOC-TB-P-M4-1-R15

Cod: 552825

FESTO

adecvat pentru unitati cu fibre optice SOE4.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Indicatie material	conform RoHS
Metode de masurare	bariera luminoasa
diametru minim obiect	0,2 mm
Cablu din fibra optica - caracteristici speciale	precizie
Raza de actiune	120 mm
Temperatura mediului	-55 ... 70 °C
dimensiune cap	M4
Lungime cablu fibra optica	1 m
Raza minima de incovoiere	15 mm
Cuplu de strangere maxim	2 Nm
diametru exterior	2,2 mm
Materialul carcasei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul fibrei optice	PE
Tip de protectie	IP66
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III