


Lentile de conversie SASF-L1-LA-M2

Cod: 552830

FESTO

iesire lumina 90°.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP66
Temperatura mediului	-30 ... 150 °C
Cuplu de pornire	-0,2 ... 0,6 Nm
Greutate produs	0,7 g
Funcție de element lentila	90 ° iesire lumina
Materialul carcasei	Alama nichelat