

Cablu fibra optica SOOC-DS-H-M6-1-R40


Cod: 552841

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

[adecvat pentru unitati cu fibre optice SOE4.](#)

[Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2022. Vezi Support Portal pentru produse alternative.](#)

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Indicatie material	conform RoHS
Metode de masurare	Senzor reflex
diametru minim obiect	0,1 mm
Cablu din fibra optica - caracteristici speciale	arie larga de lucru
Raza de actiune	200 mm
Temperatura mediului	-55 ... 70 °C
dimensiune cap	M6
Lungime cablu fibra optica	1 m
Raza minima de incovoiere	40 mm
Cuplu de strangere maxim	3 Nm
diametru exterior	2,2 mm
Materialul carcasei	Alama nichelata
Materialul fibrei optice	PE
Tip de protectie	IP66
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III