


Cablu fibra optica SOOC-DS-F-M4-2-R2

Cod: 552843

FESTO

adecvat pentru unitati cu fibre optice SOE4.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|------------------------------------|
| Indicatie material | conform RoHS |
| Metode de masurare | Senzor reflex |
| diametru minim obiect | 0,1 mm |
| Cablu din fibra optica - caracteristici speciale | flexibil |
| Raza de actiune | 130 mm |
| Temperatura mediului | -40 ... 70 °C |
| dimensiune cap | M4 |
| Lungime cablu fibra optica | 2 m |
| Raza minima de incovoiere | 2 mm |
| Cuplu de strangere maxim | 2 Nm |
| diametru exterior | 1,3 mm |
| Materialul carcasei | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Materialul fibrei optice | PE |
| Tip de protectie | IP66 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - Rezistenta redusa la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-zona III |