

Cablu fibra optica SOOC-DS-P-M3-2-R10

Cod: 552844

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

[adecvat pentru unitati cu fibre optice SOE4.](#)

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2022. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Indicatie material	conform RoHS
Metode de masurare	Senzor reflex
diametru minim obiect	0,05 mm
Cablu din fibra optica - caracteristici speciale	precizie
Raza de actiune	12 mm
Temperatura mediului	-55 ... 70 °C
dimensiune cap	M3
Lungime cablu fibra optica	2 m
Raza minima de incovoiere	10 mm
Cuplu de strangere maxim	1 Nm
diametru exterior	1,25 mm
Materialul carcasei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul fibrei optice	PE
Tip de protectie	IP66
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III