


Fixare pivotanta CRSBN-20/25

Cod: 552904

FESTO

Adecvat pentru cilindru rotund CRDSNU, posibilitate de montare pe capacul de lagar sau de inchidere.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	20/25
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 90 °C
Greutate produs	228 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul inelului de montaj	otel aliaj inalt
Materialul montajului	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul pinului de montaj	otel aliaj inalt
Materialul rulmentului	PE
Materialul piulitei	otel aliaj inalt
Materialul suruburilor	otel aliaj inalt