

Filtru vacuum VAF-DB-1/2

Cod: 553141

FESTO

pentru filtrarea particulelor de mizerie.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	vertical
Finetea filtrului	80 µm
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Indicatii privind presiunea de operare	Doar pentru aplicatiile din sistemele cu vacuum deschis
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Cuplu de strangere maxim	20,5 Nm
Greutate produs	162 g
tip fixare	montare in linie cu suport de fixare pe perete/ pe suprafete
Conexiune pneumatica	G1/2
Racord de vacuum	G1/2
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul filtrului	PE
Materialul carcasei	ranforsat PP
Materialul paharului	PA
Potrivire impuls de ejectare	<= 7 bar