


# Kit burduf DADB-V6-40-S251-300

Cod: 553299

FESTO

pentru cilindri standard conform ISO 15552



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	46 mm
marime de fabricatie	40
Gama cursa	251 ... 300 mm
Extensie tija	86 mm
Model	rotund
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	kit burduf cu exhaustare pe canal
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - Rezistenta ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Rezistenta chimica	praf span ulei Vaselina Benzina
Tip de protectie	IP54
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
Greutate produs	100 g
tip fixare	Prin impingere cu stift filetat
Conexiune pneumatica	G1/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul pieselor de adaptare	ranforsat PA
Materialul etansarilor	NBR
Materialul burdufurilor	NBR
Materialul pinului filetat	otel inoxidabil aliaj inalt