

Uscator adsorbție PDAD-09-N3/8

Cod: 553757



Produs în retragere de pe piață

FESTO

Pentru uscarea și curățarea aerului comprimat.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

Modelul urmează a fi scos din fabricație. Este disponibil până în 2016. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
poziție instalare	orizantal vertical
structura constructivă	uscator cu adsorbție regenerabil la rece
presiune de intrare 1	4 ... 16 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Indicație pentru mediul de lucru și cel de pilotare	funcționare imposibilă cu ungere
Simbol CE (vezi declarația de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scăzute conform directivei europene EMV conform directivei europene pentru echipamente de presiune
punctul de rouă la presiune	-40 °C
punct de rouă la presiune pentru debit redus	-70 °C
clasa de rezistență la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
clasa de puritate a aerului la ieșire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [2:2:2] la -40°C Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [2:1:2] la -70°C
temperatura mediului	2 ... 50 °C 5 ... 50 °C
greutate produs	13.000 g
tip fixare	cu accesorii
racord pneumatic 1	NPT3/8-18
racord pneumatic 2	NPT3/8-18
indicație material	conform RoHS
informații referitoare la material pentru carcasa	aliaj maleabil aluminiu