


Tub material plastic PEN

Cod: 553769

FESTO

Atentie la cantitatea minima de comanda.



Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
diametru exterior	4 ... 16 mm
Diametru interior	2,7 ... 10,8 mm
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 10 bar
Aprobare	TÜV
Departament eliberare certificate	B 013277 0506 00
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-] Apa conform declaratiei fabricantului pe www.festo.com
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
clasa de curatenie a incaperii	Acest produs este un obiect static, generarea activa de particule nu este posibila atunci cand este utilizat in mod corespunzator. Curatati produsul inainte de a-l utiliza intr-un mediu de camera curata si asigurati instalarea corecta.
Temperatura mediului	-30 ... 60 °C
Culoare	albastru galben verde natural rosu negru argint alb
Duritate Shore	D 52 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	PE