


Tub material plastic PLN

Cod: 553850

FESTO

Atentie la cantitatea minima de comanda.



Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
diametru exterior	4 ... 16 mm
Diametru interior	2,9 ... 12 mm
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 14 bar
Aprobare	TÜV
Departament eliberare certificate	B 013277 0506 00
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-] Apa conform declaratiei fabricantului pe www.festo.com
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
clasa de curatenie a incaperii	Acest produs este un obiect static, generarea activa de particule nu este posibila atunci cand este utilizat in mod corespunzator. Curatati produsul inainte de a-l utiliza intr-un mediu de camera curata si asigurati instalarea corecta.
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-30 ... 80 °C
Culoare	albastru maro galben verde natural rosu negru argint alb
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	PE