

# Tub material plastic PAN-4X0,75-GE

Cod: 553930

FESTO

Tuburi cu diametru exterior standard, rezista la temperaturi si sarcini mecanice ridicate.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                    | valoare  |
|---|--|
| diametru exterior                                 | 4 mm   |
| Raza de curbura relevanta pentru debit            | 18 mm  |
| Diametru interior                                 | 2,9 mm   |
| Raza minima de incovoiere                         | 12 mm  |
| Proprietatile tuburilor                           | Suitable for energy chains   |
| Presiune de functionare dependenta de temperatura | -0,095 ... 1,5 MPa   |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare    | -0,95 ... 15 bar   |
| Presiune de functionare dependenta de temperatura | -13,775 ... 217,5 psi  |
| Aprobare  | TÜV  |
| Departament eliberare certificate                 | B 013277 0506 00   |
| mediu de operare                                  | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Conformitatea PWIS                                | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura mediului                              | -30 ... 80 °C  |
| Greutate produs in functie de lungime             | 0,006 kg/m   |
| Conexiune pneumatica                              | pentru conector cu diametru exterior 4 mm<br>pentru stut cu diametrul interior de 3 mm cu piulita<br>pentru stut cu diametru interior 3 mm |
| Culoare   | galben   |
| Duritate Shore                                    | D 55 +/-3  |
| Indicatie material                                | conform RoHS   |
| Materialul furtunului                             | TPE-A  |