


Modul de iesire CECX-A-4A-V

Cod: 553976

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Aprobare	c UL us - Listed (OL)
Indicatie material	contine substante cu PWIS conform RoHS
consum curent 24 V	1,9 W
consum curent 5 V	0,3 W
Temperatura mediului	5 ... 55 °C
Temperatura de depozitare	-40 ... 70 °C
Umiditatea relativa a aerului	10 - 95 %
Tip de protectie	IP20
Clasa de protectie	III
Greutate produs	132 g
Test pentru insensibilitatea la vibratie	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Test pentru insensibilitatea la soc	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (semi-sinus)
Tehnologie de conectare electrica I/O	Sina prize, 5.08 mm
Intrari analogice, izolare galvanizata	nu
Iesiri analogice, numar	4
Iesiri analogice, rezolutie	12 bit
Iesiri analogice, rezistenta maxima de sarcina	≥ 1.000 Ohm
Iesiri analogice, gama semnal	± 10 V
Iesiri analogice, timp de conversie	1 ms
Iesiri analogice, valoarea celui mai putin important bit (LSB)	5,32 mV
Iesiri analogice, acuratete absoluta la 25 °C	$\pm 0,15\%$