


Interfata encoder CECX-C-2G1

Cod: 553977

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Aprobare	c UL us - Listed (OL)
Indicatie material	contine substante cu PWIS conform RoHS
Tensiunea de operare	19,2 - 30 VDC
consum curent 5 V	0,65 W
Temperatura mediului	5 ... 55 °C
Temperatura de depozitare	-40 ... 70 °C
Umiditatea relativa a aerului	10 - 95 %
Tip de protectie	IP20
Clasa de protectie	III
Greutate produs	140 g
Test pentru insensibilitatea la vibratie	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Test pentru insensibilitatea la soc	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (semi-sinus)
Tehnologie de conectare electrica I/O	Sina prize, 5.08 mm
Indicatoare status	LED galben = primeste LED verde = putere
Intrari Encoder, numar	4
Intrari Encoder, rezolutie	16 pana la 32 Bit reglabil prin software
Intrari Encoder, arie semnal	SSI (RS422) Binar / gri ajustabil prin software
Intrari encoder, rata de transfer	125, 250, 500, 1000 kBit/s reglabil prin software
Intrari Encoder, alimentare traductor	24 V DC (250mA / canal)
Intrari Encoder, tehnologie de conectare	RJ45
Intrari encoder, izolare galvanica	nu