


Interfata bus CECX-F-PB-V1

Cod: 553981

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Aprobare	c UL us - Listed (OL)
Indicatie material	contine substante cu PWIS conform RoHS
consum curent 24 V	2 W
Temperatura mediului	5 ... 55 °C
Temperatura de depozitare	-40 ... 70 °C
Umiditatea relativa a aerului	10 - 95 %
Tip de protectie	IP20
Clasa de protectie	III
Greutate produs	138 g
Test pentru insensibilitatea la vibratie	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Test pentru insensibilitatea la soc	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (semi-sinus)
Indicatoare status	LED galben = RDY LED galben = STA LED verde = RUN LED verde = ERR
Interfata Fieldbus	PROFIBUS-Master DP-V1
Interfata Fieldbus, tehnologie de conectare	Priza Sub-D 9 pini
interfata fieldbus, rata transmitere	9,6 kBit/s pana la 12 MBit/s reglabil prin software
Interfata fieldbus, izolatie electrica	Da