



Placa regulator VABF-S2-2-R3C2-C-10

Cod: 555776

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Latime	54 mm
bazat pe norme	ISO 5599-2
pozitie instalare	Oricare
Conectare pneumatica verticala	Regulator de presiune pentru 4
Funcție de regulator	Presiune de iesire constanta cu aerisire secundara
Selectare manometru	posibil
Domeniu reglare presiune Mpa	0,1 ... 1 MPa
Domeniu reglare presiune	1 ... 10 bar
Domeniu reglare presiune psi	14,5 ... 145 psi
presiune de intrare 1	0,5 ... 10 bar
Presiune alimentare 1 Mpa	0,05 ... 1 MPa
Presiune alimentare 1 psi	7,25 ... 145 psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	1.230 g
Metoda de fixare pentru aranjare verticala	Pe placa de racordare Pe placa de baza individuala
Racord manometru	cu clema de fixare
Indicatie material	conform RoHS
Materialul panoului de control	PA
Materialul carcasei regulatorului	Aluminiu turnat sub presiune