


# cablu encoder NEBM-T1G12-T1G12-10

Cod: 556799

FESTO

pentru conectarea motorului si controlerului.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Caracteristica cablu	potrivit pentru lant de remorcare
grad de contaminare	3
tip de protectie	in stare montata IP65
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-40 ... 90 °C
temperatura mediului	-50 ... 90 °C
raza min. de curbura a cablului	82 mm
structura cablului	ecranat 5 x (2 x 0,34 mm <sup>2</sup> ) + 2 x 0,5mm <sup>2</sup>
diametrul cablului	11 mm
lungimea cablului	10 m
indicatie material	contine substante cu LABS conform RoHS
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	TPE-U(PUR)