


Kit axial EAMM-A-E48-52C

Cod: 556995

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	17 Nm
Greutate produs	1.210 g
Cod interfata actuator	E48A E48B
Cod interfata, intrare motor	52C
Indicatie material	conform RoHS