


Ventil soft-start VABF-S6-1-P5A4

Cod: 557297

FESTO



Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
Rezistenta la vibratii	Test operational la nivel de severitate 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Rezistenta la soc	Testare la soc cu nivel 2 in conformitate cu FN 942017-5 si EN 60068-2-27
bazat pe norme	ISO 5599-2
tip de actionare	electric
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
Actionare manuala auxiliara	cu retinere auto resetare prin semnal de actionare electric
Structura constructiva	Sertar cu piston
Tip de revenire	arcuri mecanice
Tip de comanda	pilotat
Alimentare cu aer a pilotului	intern
directie de curgere	nu este reversibil
functie ventil	functie de acumulare a presiunii
Recomandare la dinamizarea fortata	Frecventa de comutare minim 1/luna
presiune de operare	2 ... 12 bar
Setare presiune de comutare	4 bar
Alimentare cu debit nominal	3.000 l/min
exhaustare cu debit nominal.	3.300 l/min
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Conectare electrica	stecher design patrat conform EN 175301-803 Tip C
tip fixare	Pe placa de conectare
Racord aer auxiliar de comanda 12/14	Dimensiune placa conectare 1 conform ISO 5599-2
Conexiune pneumatica 1	Dimensiune placa conectare 1 conform ISO 5599-2
Conexiune pneumatica 2	Dimensiune placa conectare 1 conform ISO 5599-2
Conexiune pneumatica 3	Dimensiune placa conectare 1 conform ISO 5599-2
Conexiune pneumatica 4	Dimensiune placa conectare 1 conform ISO 5599-2
Conexiune pneumatica 5	Dimensiune placa conectare 1 conform ISO 5599-2
Indicatie material	conform RoHS
Informatii material etansari	HNBR NBR
Informatii referitoare la material pentru carcasa	Aliaj de aluminiu forjat
Informatie material suruburi	otel zincat