


Flansa motor EAMF-A-48A-100A

Cod: 558020

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	596 g
Cod interfata, intrare motor	100A
Cod interfata carcasa cuplaj	48A
Indicatie material	conform RoHS