


# Ax de actionare EAMB-24-6-15X21-16X20

Cod: 558036

FESTO

pentru adaptarea actionarilor cu ax tubular.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	15 mm
Diametru de prindere 2	16 mm
marime de fabricatie	80
Lungime nominala	21 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	8.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	3,1 kgmm <sup>2</sup>
Moment de rotatie transferabil	29 Nm
Greutate produs	68 g
Indicatie material	conform RoHS