

Tub material plastic PLN-4X0,75-BL

Cod: 558205

FESTO

rezistenta mare la substante chimice si hidroliza.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	4 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	25 mm
Diametru interior	2,9 mm
Raza minima de incovoiere	12 mm
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-0,095 ... 1,4 MPa
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 14 bar
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-13,775 ... 203 psi
Indicatii privind presiunea de operare	Apa: max. 0,6 MPa la 0 - 50 °C
Aprobare	TÜV
Departament eliberare certificate	B 013277 0506 00
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichid, fara gheata)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
clasa de curatenie a incaperii	Acest produs este un obiect static, generarea activa de particule nu este posibila atunci cand este utilizat in mod corespunzator. Curatati produsul inainte de a-l utiliza intr-un mediu de camera curata si asigurati instalarea corecta.
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-30 ... 80 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,0056 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 4 mm pentru stut cu diametrul interior de 3 mm cu piulita pentru stut cu diametru interior 3 mm
Culoare	albastru
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	PE