


Axa de ghidare EGC-70- -FA

Cod: 558864

FESTO

cu ghidaj cu bile recirculate, fara motor.



Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
Cursa de lucru	50 ... 5.000 mm
marime de fabricatie	70
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	Ghidaj cu bile cu recirculare
Structura constructiva	Ghidaj
Acceleratia maxima	50 m/s ²
Viteza maxima	5 m/s
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment static al suprafetei grad 2 lx	395E+03 mm ⁴
Moment static al suprafetei grad 2 ly	577E+03 mm ⁴
Forta maxima Fy	1.850 N
Forta maxima Fz	1.850 N
Rezistenta maxima la deplasare fara sarcina	15 N
Momentul maxim Mx	16 Nm
Moment de inertie torsiune It	240E+03 mm ⁴
Materialul profilului	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul profilului de protectie	ABS
Materialul protectiei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul ghidajului	otel
Materialul sinei de ghidare	otel
Materialul glisierii	Aliaj de aluminiu forjat eloxat