


# Cuplaj EAMC-20-30-5-6

Cod: 558902

FESTO

potrivit pentru axe in consola EGSA



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	5 mm
Diametru de prindere 2	6 mm
marime de fabricatie	20
Lungime nominala	30 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	9.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	1,06 kgmm <sup>2</sup>
Moment de rotatie transferabil	2,2 Nm
Greutate produs	20 g
Indicatie material	conform RoHS