


Cablu de conectare VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-10

Cod: 560415

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Greutate produs	2.155 g
Conectare electrica	cablu cu stecher
Lungimea cablului	10 m
Caracteristica cablu	Suitable for energy chains
Raza minima de incovoiere a cablului	63 mm
Diametrul cablului	12,5 mm
Structura cablului	25x0,34
Tip de protectie	IP67 conform IEC 60529
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 80 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Materialul invelisului cablului	TPE-U(PU)