


Placa de capat VABE-S6-2R-G34

Cod: 560837

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| bazat pe norme | ISO 5599-2 |
| pozitie instalare | Oricare |
| Tip insula | 44 |
| Presiune de operare Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| presiune de operare | -0,9 ... 10 bar |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - Fara rezistenta la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Greutate produs | 336 g |
| Racord aer de comanda 12 | G1/4 |
| Conexiune pneumatica 1 | G3/4 |
| Conexiune pneumatica 3 | G3/4 |
| Conexiune pneumatica 5 | G3/4 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul placii de capat | Aluminiu turnat sub presiune |