


Placa de racordare VABV-S2-2S-G12-T2

Cod: 560841

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea ramei	59 mm
Tip insula	44
Presiune de operare Mpa	-0,09 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	610 g
Conexiune pneumatica 2	G1/2
Conexiune pneumatica 4	G1/2
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii	Aluminiu turnat sub presiune